

Garant**Skivefræser med gevind Bredde ap = 4 mm, Ø D: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218540 63
GTIN	4045197849502
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	29 mm
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Maks. indskæringsdybde a _{e maks}	14 mm
Skær-Ø D _c	63 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Ø D ₁ h6	17 mm

Holdegevind M	M16
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Antal vendeskærsplatter	8
Bredde, a_p	4 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1102
Vendeplatteskruesæt	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219948
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2