

Garant**HM-radiusfræsere, DLC, Ø f8 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207032 5
GTIN	4045197849632
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Tolerancer: Radiuskontur = **±0,01 mm**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 207030.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	54 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	18 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Skærlængde L _c	8 mm
Skær-Ø D _c	5 mm
Antal tænder Z	2
Fristilling-Ø D ₁	4,6 mm
Tilspænding f _z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Spiralvinkel	45 grader
Radius R	2,5 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	W
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,03×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	550 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	500 m/min	N
PMMA akryl	egnet	220 m/min	N
PE-HD	egnet	180 m/min	N
PA 66	egnet	220 m/min	N
PEEK	egnet	170 m/min	N
PF 31	egnet	150 m/min	N
PVDF GF20	egnet	200 m/min	N
POM GF25	egnet	180 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	170 m/min	N
PEEK GF30	egnet	140 m/min	N
PTFE CF25	egnet	180 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	320 m/min	N
Cu	egnet	180 m/min	N

CuZn	egnet	220 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		