

Garant**Skivefræser med gevind Bredde ap = 5 mm, Ø D: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218542 50
GTIN	4045197849977
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

Teknisk beskrivelse

Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	14 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	2
Holdegevind M	M16
Ø D_2	29 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm

Skær-Ø D _c	50 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Kravelængde L ₁	15 mm
Antal vendeskærsplatter	4
Bredde, a _p	5 mm
Skafatudførelse	med gevind
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2