

Garant**CCMT 09T308, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T308 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 2,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 2,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
Primær anvendelse	P

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning