

Garant**VC.T 160402, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 160402 HB7010-1 Type: HB7010-1
Spånryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	SS
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning