



CC.T 060202, Type: PDL025

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060202 PDL025 Type: PDL025

Spånbryder: MFP-SK

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 1 mm

Tilspænding f : 0,03 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Type	PDL025
Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Spånbryder	MFP-SK
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,5 - 1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning