

**CCMT 060202 Wiper, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	WP
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning