

**DC.T 070202, Type: PDL025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 070202 PDL025 Type: PDL025

Spånbryder: MFP-SK

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	MFP-SK
Primær anvendelse	N
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	PDL025

Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning