

**DCMX 070204 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMX 070204 Wiper CA510 Type: CA510

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA510
Spånbryder	WP
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning