



DCMX 11T304 Wiper, Type: CA515



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMX 11T304 Wiper CA515 Type: CA515

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 390 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 390 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	WP
Type	CA515
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning