

**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	52 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Indvendig køling	ja
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Antal skær Z	8
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	97 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	102 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	43,3 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,4 grader
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------