

Garant**Fasfræser 60°, Weldon-skaft, Type: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216552 20
GTIN	4045197851758
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Udhængslængde L ₁	39 mm
passende vendeskærsplatter	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
Maks. affasnings-Ø D _{maks}	35 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, fremad	60 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

TilbehørPrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm

211750 3,0

Spændeskruer

219844