

Garant**Fræsestift Z1 – grov, HM, Type: C0820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540600 C0820
GTIN	4045197155788
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form valserund** (WRC).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	C0820
Hoved-Ø	8 mm
Fortanding kort betegnelse	Z1
Formbeskrivelse	valserund
Fortanding, finhedsgrad	grov
Samlet længde	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Serie	Fortanding Z1
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		