

**Garant****Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: C1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

**Skaftlængde 200 mm** (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form C valserund** (WRC).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: valserund

Hoved-Ø: 12 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 25 mm

Samlet længde: 225 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Fortandingstype	kryds-fortandet
Form	Valserund
Formbeskrivelse	valserund
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Samlet længde	225 mm

Hoved-Ø	12 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift