



Grovslibningskive SG-STEEL, Skive-Ø×skivebredde: 125X7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Artikelklasse	55S

Beskrivelse

Udførelse:

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Former: Skrubslibeskiver forkrøpede (form 27, 28, 29).**
- **Slibevinkel 20° til 30°**
- **Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.**

Hård grovslibeskive (hårdhed R) i **high performance-serien SG til stål** med høj slibeydelse og meget lang standtid.

Specifikation: A24R-SG-STEEL.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	7 mm
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A24R-SG
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		