



Vippecontainer RAL 7016 med tømmebane, Ladvolumen: 600l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919923 600
GTIN	4017976247038
Artikelklasse	96D

Beskrivelse

Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	95 kg
Bæreevne	750 kg
Hjul-Ø	200 mm
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Højde	1099 mm
Kassemål, længde	1321 mm
Ladvolumen	600 l
Kassemål, højde	735 mm
Længde	1458 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Bulkkanter, højde med hjul	843 mm
Indføringslommer, afstand B	327 mm
Kassemål, bredde	794 mm
Bredde	855 mm
Produkttype	Vippebeholdere