



Grovslibningskive PREMIUM*** Focur, Skive-Ø×skivebredde: 230X7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560200 230X7
GTIN	9003172337623
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Specialtype til bearbejdning af støbegods. Zirkonkorund og siliciumkarbid i høj kvalitet giver mulighed for en hidtil ukendt slibeydelse ved lavt slibetryk, også ved **specialbelagt støbegods.**

Specifikation: ZA24N-BFX.

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Skivebredde	7 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Skive-Ø	230 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Specifikation	A24Q-BFX
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Støbegods
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		