



## Grovslibningskive PREMIUM\*\*\*, Skive-Ø×skivebredde: 115X7mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 560405 115X7  |
| GTIN                | 9003175760497 |
| Artikelklasse       | 53T           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Specialtype** til bearbejdning af **ikke-jernholdige metaller** som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.

#### Specifikation: A36L-BFX.

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

### Teknisk beskrivelse

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Borings-Ø            | 22,23 mm                |
| maks. omdrejningstal | 13300 min <sup>-1</sup> |
| Skivebredde          | 7 mm                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skive-Ø                    | 115 mm   |
| Slibemiddelforkortelse     | A  |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %  |
| anbefalet angrebsvinkel    | 20-30 grader                                   |
| optimeret til materiale    | Aluminium                                      |
| optimeret til materiale    | Ikke-jernholdige metaller<br>og uædle metaller |
| Maks. omfangshastighed     | 80 m/s   |
| Produkttype                | Skrubslibeskive                                |

## Brugerdata

|        | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|--------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet     |                |          |
| CuZn   | egnet     |                |          |
| tør    | egnet     |                |          |