

**HOLEX****Grovslibningskive „2 i 1“, Skive-Ø×skivebredde: 230X8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560500 230X8
GTIN	4045197157447
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Grovslibeskive til **stål og INOX** med **lang standtid** og høj slibeydelse.

**Specifikation: A30Q-BF.**

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	6600 min <sup>-1</sup>
Skivebredde	8 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	230 mm

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		