

Garant**GARANT Softcut® HSI fasfræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget effektivt fasværktøj til frem- og tilbagegående bearbejdning.

Bemærk:

D_{maks} ved anvendelse med vendeskærsplatter $r = 0,4$ mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	16 mm
passende vendeskærsplatter	SO.T 0836..
Antal skær Z	3
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	110 mm
Ø D	16 mm
Maks. affasnings-Ø D_{maks}	26,3 mm
Udhængslængde L_1	35 mm
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863