

Garant
Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: AS1625

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540200 AS1625
GTIN	4045197154910
Artikelklasse	51D

Beskrivelse
Udførelse:

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Cylinder med endefortanding

Hoved-Ø: 16 mm

Hovedlængde L₁: 25 mm

Samlet længde: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Cylinder med endefortanding
Fortandingstype	kryds-fortandet
Form	AS1625
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde L ₁	25 mm
Samlet længde	65 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7

Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	16 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift