



## Bænksliber ECO, 230 V, Type: W175



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077502 W175
GTIN	2050001694614
Artikelklasse	03S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bænksliber til enkeltfaset-vekselstrøm med **støjsvag, vedligeholdelsesfri motor**. **Store beskyttelsesskærme** sikrer en høj sikkerhed for brugeren. Anlæg **kan reguleres uden brug af værktøj**.

**Genstartsbeskyttelsen** forhindrer utilsigtet start af maskinen efter en strømafbrydelse.

#### Leveringsomfang:

Med slibeskiver normalkorund NK36 og NK60.

#### Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

Passende maskinstativ nr. 077513 str. DS04 med adapterplade nr. 077515 str. ECO.

Effektforbrug: 520 W

maks. omdrejningstal: 2900 min<sup>-1</sup>

Slibeskive-Ø D: 175 mm

Slibeskivebredde T: 20 - 25 mm

Slibeskiveborings-Ø H: 32 mm

Vægt: 18 kg

### Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Effektforbrug	520 W

Producentbetegnelse	W175
maks. omdrejningstal	2900 min <sup>-1</sup>
Slibeskivebredde T	20 - 25 mm
Slibeskiveborings-Ø H	32 mm
Slibeskive-Ø D	175 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbeltlibemaskine

## Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596310 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596100 EK80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK36	596310 NK36
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596200 C800
Maskinstander Passer til maskine DS04	077513 DS04
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596310 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596200 EK80
Adapterplade til ECO-DS04 Passer til ECO	077515 ECO
Øjenbeskyttelsesplade til nr. 077502 Type ECO	077509 ECO
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596310 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596100 C800
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596200 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596310 EK80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596200 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596200 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596100 SC80