

Diamantstrygestål i læderetui, Slibemiddelforkortelse / korn μm : D25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	559100 D25
GTIN	2050001025418
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Udførelse:

Jævnt fordelt diamantbelægning, forbundet med et lag nikkel. **Næsten ubegrænset levetid!**

Anvendelse:

Til skærping og afstrygning af værktøj til metal- og træbearbejdning. Velegnet til stål, hurtigstål og hårdmetal. Til små eller spidse værktøjer med flader uden huller.

Ikke egnet til file.

Handy størrelse; meget velegnet til afbrækning af skarpe hårdmetalskær. Til finslibning af fine overflader.

Bemærk:

Må ikke anvendes tør - skal altid anvendes sammen med vand eller petroleum.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Længde	115 mm
Bredde	25 mm
Højde	3 mm
Emballage	Læderetui.
Produkttype	Strygestål

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		