

Tolerancedorn med mellem mål med slidovermål, Type: E



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484025 E
GTIN	4045197211811
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet. Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et slidovermål iht. DIN 7164. Tolerancedorne med mellem mål og ISO-pasning, f.eks. nr. 484025 **2,37 H6** eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484025 **28 +0,01 / -0,02**.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Bemærk:

Størrelsesangivelsen Type beskriver det nominelle mål i millimeter (mm).

Type A = 2 – 2,999

Type B = 3 – 10

Type C = 10,001 – 14

Type D = 14,001 – 18

Type E = 18,001 – 24

Type F = 24,001 – 30

Type G = 30,001 – 40

Type H = 40,001 – 50

Type I = 50,001 – 60

Type J = 60,001 – 90

Type K = 90,001 – 99,999

- **Angiv nøjagtigt nominel mål-Ø med tolerancefelt (A-ZC) og kvalitet (6–13) eller talmæssig tolerance (±).**
- **Kontroldorne til mellem mål er kun tolerancedorne med kommamål!**
- **Glatte (lige) Ø med ISO-pasning se nr. 484000, 484020, 484040 eller på forespørgsel.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**

Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	A
Tolerancefelt	G
Tolerancefelt	H
Tolerancefelt	J
Tolerancefelt	K
Tolerancefelt	M
Tolerancefelt	N
Tolerancefelt	P
Tolerancefelt	R
Tolerancefelt	S
Tolerancefelt	B
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	U
Tolerancefelt	V
Tolerancefelt	X
Tolerancefelt	Y
Tolerancefelt	Z
Tolerancefelt	ZA
Tolerancefelt	C
Tolerancefelt	D
Tolerancefelt	E
Tolerancefelt	F
Tolerancefelt	JS
Tolerancefelt	CD
Tolerancefelt	EF
Tolerancefelt	FG
Tolerancefelt	ZC
Tolerancefelt	ZB
Norm	DIN 7150-2

Norm	DIN 7164
Kvalitet	9
Kvalitet	8
Kvalitet	13
Kvalitet	6
Kvalitet	12
Kvalitet	7
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Nom. mål	18,001 - 24 mm
Lærertype	Go-lærer
Lærertype	Nogo-lærer
Kalibrering	L6
Produkttype	Tolerancedorn

Services

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm	028340 60