

Garant**Fræsestift Z FINE – meget fin, HM, Type: C1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form valserund** (WRC).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Form	C1020
Fortanding kort betegnelse	Z FINE
Fortanding, finhedsgrad	meget fin
Hoved-Ø	10 mm
Formbeskrivelse	valserund
Samlet længde	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Serie	Fortanding Z FINE
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		