


Garant**Slibekappeholder, Hoved-Ø, hovedlængde, form: 1317A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553100 1317A
GTIN	4045197330512
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

Slidset, elastisk gummihead med stålskaft.

Anvendelse:

Primært beregnet til værktøjsfremstilling til efterbearbejdning på steder med begrænset plads.

Passer til:

Slibekapper nr. 553035 - 553328.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	35000 min ⁻¹
Hoved-Ø	13 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	17 mm
Produkttype	Slibekappeholder

