

**Garant****Slibekappeholder, Hoved-Ø, hovedlængde, form: 1319C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553100 1319C
GTIN	4045197330536
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

**Slidset, elastisk gummihead** med stålskaft.

**Anvendelse:**

Primært beregnet til værktøjsfremstilling til efterbearbejdning på steder med begrænset plads.

**Passer til:**

Slibekapper nr. 553035 - 553328.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	13 mm
maks. omdrejningstal	35000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	19 mm
Produkttype	Slibekappeholder

