

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: D0807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kugle** (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: kugle

Hoved-Ø: 8 mm

Hovedlængde L₁: 7 mm

Samlet længde: 207 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	7 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hoved-Ø	8 mm
Form	Kuglehoved
Formbeskrivelse	kugle
Samlet længde	207 mm

Fortandingstype	kryds-fortandet
Fortanding kort betegnelse	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift