

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: D1009****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kugle** (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: kugle

Hoved-Ø: 10 mm

Hovedlængde L₁: 9 mm

Samlet længde: 209 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	9 mm
Samlet længde	209 mm
Form	Kuglehoved
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hoved-Ø	10 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7

Fortandingstype	kryds-fortandet
Formbeskrivelse	kugle
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift