



## Spånbrydertapper ekstra lang HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	134666 M5
GTIN	4045197857507
Artikelklasse	11H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Med ekstra langt skaft.**

≤ M10: Skaft iht. DIN 371;

≥ M12: Skaft iht. DIN 376.

**TiCN-belægning**, ved høje krav til hårdhed og sejhed.

#### Fordel:

Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,8 mm

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 140 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Skaftfirkant: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,2 mm

### Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	5 mm
Snitvinkel	50 grader
Samlet længde $L_{i,alt}$	140 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skaft-Ø	6 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm

Antal spånnoter	3
Norm	Fabriksstandard
Skæremateriale	HSS E PM
Antal skær Z	3
Skafffirkant	4,9 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Gevinddybde	15 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå