



Spånbrydertapper ekstra lang HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	134666 M6
GTIN	4045197857514
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med ekstra langt skaft.

≤ M10: Skaft iht. DIN 371;

≥ M12: Skaft iht. DIN 376.

TiCN-belægning, ved høje krav til hårdhed og sejhed.

Fordel:

Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 160 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Skaftfirkant: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E PM
Gevindstigning	1 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	160 mm
Skaftfirkant	4,9 mm
Skaft-Ø	6 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Antal spånnoter	3
Snitvinkel	50 grader
Gevind-Ø	6 mm
Antal skær Z	3
Norm	Fabriksstandard
Kernehul-Ø	5 mm
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå