



Spånbrydertapper ekstra lang HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	134666 M10
GTIN	4045197857538
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med ekstra langt skaft.

≤ M10: Skaft iht. DIN 371;

≥ M12: Skaft iht. DIN 376.

TiCN-belægning, ved høje krav til hårdhed og sejhed.

Fordel:

Velegnet til **gevindskæring på svært tilgængelige steder.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: Fabriksstandard

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 200 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Skaftfirkant: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Skaft-Ø	10 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	200 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Skaftfirkant	8 mm

Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Norm	Fabriksstandard
Antal spånnoter	3
Snitvinkel	50 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Belægning	TiCN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	45 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå