

Garant**CCMT 09T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	SS

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning