

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning