

Garant**Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: F0618****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).

Skaft-Ø 6 mm. **Form F rundbue** (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader. Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Rundbue

Hoved-Ø: 6 mm

Hovedlængde L₁: 18 mm

Samlet længde: 218 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Rundbue
Fortandingstype	kryds-fortandet
Hoved-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z7
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde L ₁	18 mm

Samlet længde	218 mm
Form	Rundbøjning
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift