


**CC.T 09T304, Type: PDL025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 PDL025 Type: PDL025

Spånbryder: MFP-SK

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,5 - 1 mm

Tilspænding f : 0,03 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	MFP-SK
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 1 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Type	PDL025
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning