

**Garant****HM-torusfræser, ubelagt, Ø h6 DC / R1: 10/2,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206190 10/2,0
GTIN	4045197853011
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **polerslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Tolerancer:

· **Hjørneradius**

**$R_1 = 0,5$  tolerance  $\pm 0,02$ .**

**$R_1 > 0,5 - 1,5$  tolerance  $\pm 0,03$ .**

**$R_1 > 1,5$  tolerance  $\pm 0,05$ .**

**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,05 mm
Samlet længde L	72 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	30 mm
Skær-Ø $D_c$	10 mm
Skærlængde $L_c$	22 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,05 mm
Fristilling-Ø $D_1$	9,2 mm
Skærradius $R_1$	2 mm

Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Antal tænder Z	3
Spiralvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	180 m/min	N
PE-HD	egnet	130 m/min	N
PA 66	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	130 m/min	N
PF 31	egnet	110 m/min	N
Cu	egnet	80 m/min	N

CuZn	egnet	100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		
<b>Services</b>			
Skaftslibning Type HB		129100 HB	