

**CCMT 09T304 Wiper, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	WP
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning