

**CCMT 09T304 Wiper, Type: CA515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 CA515
GTIN	4960664753222
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T304 Wiper CA515 Type: CA515

Spånryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA515
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånryder	WP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 380 m/min
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning