

**CCMT 09T308 Wiper, Type: PV720****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 270 m/min
Type	PV720
Spån Bryder	WP
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning