

**DCGT 070201, Type: PDL025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260380 PDL025
GTIN	4960664757770
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,1 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,03 - 0,15 mm/o
Type	PDL025
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MFP-SK
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070201
Antal skift/skær	2

Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning