

**DCGT 11T301, Type: PDL025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260384 PDL025
GTIN	
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse****Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,1 mm
Spånbryder	MFP-SK
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Type	PDL025
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding $f$	0,03 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T301

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning