

Garant**HM-afgratere 30°, ubelagt, Ø h6 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208150 16
GTIN	4045197859266
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Tolerance: **Mål S = $\pm 0,1$ mm, spidsvinkel ± 10 vinkelminutter.**

Med speciel snoet vinkel, skærer blødt.

Anvendelse:Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	93 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding f _z i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Mål S	30 mm
Antal tænder Z	4
Skær-Ø D _c	16 mm
Hjørnefasvinkel	75 grader
Fasefræsning	15 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	VHM
Norm	Fabriksstandard
Type	N

Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	30 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
GG (G)	egnet	55 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/208150-16>