

**DCMX 11T304 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMX 11T304 Wiper CA510 Type: CA510

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	WP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA510
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning