

**Garant****GARANT Softcut® HSI fasfræser, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/4mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Meget effektivt fasværktøj til frem- og tilbagegående bearbejdning.

### Bemærk:

$D_{maks}$  ved anvendelse med vendeskærsplatter  $r = 0,4$  mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

## Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Ø D	20 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Antal skær Z	4
Udhængslængde $L_1$	40 mm
passende vendeskærsplatter	SO.T 0836..
Maks. affasnings-Ø $D_{maks}$	30,3 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2