

Garant**Fræsestift Z1 – grov, HM, Type: G1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540600 G1225
GTIN	4045197155870
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form spidsbue** (SPG).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	65 mm
Fortanding, finhedsgrad	grov
Hoved-Ø	12 mm
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Fortanding kort betegnelse	Z1
Form	G1225
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z1
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		