



HM-afgratere 60°, ubelagt, Ø h6 DC: 1 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	208127 1
GTIN	4045197854667
Artikelklasse	12X

Beskrivelse

Udførelse:

Tolerance: **Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.**

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Antal tænder Z: 3

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Fasefræsning: 30 grader

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 0,9 mm

Mål S: 0,9 mm

Samlet længde L: 38 mm

Skaft-Ø D_s : 3 mm

Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm²: 0,005 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	3 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L_c	0,9 mm
Skær-Ø D_c	1 mm
Samlet længde L	38 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,005 mm
Mål S	0,9 mm

Antal tænder Z	3
Hjørnefasvinkel	60 grader
Fasefræsning	30 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser