

Garant**Fræsestift Z1 – grov, HM, Type: AS0820****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 540600 AS0820 |
| GTIN | 4045197155740 |
| Artikelklasse | 51D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Form | AS0820 |
| Formbeskrivelse | Cylinder med endefortanding |
| Fortanding, finhedsgrad | grov |
| Hoved-Ø | 8 mm |
| Fortanding kort betegnelse | Z1 |
| Samlet længde | 60 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Hovedlængde | 20 mm |
| Serie | Fortanding Z1 |
| Skæremateriale | HM |

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Træ | betinget egnet | | |