

**Garant****GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215126 63/5
GTIN	4045197861504
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	LO.. 130708
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	5
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	75 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{\text{p maks}}$	59 mm

Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	25
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882