

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 100/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215126 100/6
GTIN	4045197861528
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmenge på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	100 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	6
Samlet længde $L_{i,alt}$	93 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	LO.. 130708

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	81 mm
Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	42
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP